


Robinet de branchement laiton NEXUS à prise latérale




Ce robinet peut être utilisé pour effectuer un perçage en charge de la canalisation.

FAH = chapeau bleu - FSH = chapeau noir

DN	DN/OD	Sens de fermeture	Filetage	B (mm)	C	F (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	N (mm)	Masse (kg)	Référence
20	25	FAH	M40	36	M36 X 1.5	40	109,5	92	44	22	0,790	RPF320APPL
20	25	FSH	M40	36	M36 X 1.5	40	109,5	92	44	22	0,790	RPF320SPPL
25	32	FAH	M40	47	M45 X 1.5	43	116	100	22,5	22	0,870	RPF325APPL
25	32	FAH	M55	45	M45 X 1.5	55	118	107	47,5	25	0,940	RPF325AGPL
25	32	FSH	M40	47	M45 X 1.5	43	116	100	22,5	22	0,870	RPF325SPPL
25	32	FSH	M55	45	M45 X 1.5	55	118	107	47,5	25	0,940	RPF325SGPL
32	40	FAH	M55	57	M55 X 2.3	56	123	122	33,5	25	1,430	RPF332AGPL
32	40	FSH	M55	57	M55 X 2.3	56	123	122	33,5	25	1,430	RPF332SGPL
40	50	FAH	M55	66	M64 X 2.3	65,5	138	128,5	29,5	25	1,670	RPF340AGPL
40	50	FSH	M55	66	M64 X 2.3	65,5	138	128,5	29,5	25	1,670	RPF340SGPL



Matériaux et revêtements



Item	Désignation	Matériau	Revêtement
1	Chapeau d'ordonnance	Fonte GS 400-15	Epoxy poudre 60 microns mini (FAH : bleu - FSH : noir)
2	Tige	Laiton	
3	Corps	Laiton	
4	Bague	PTFE	
5	Sphère	Laiton	Chromé
6	Écrou	Laiton	
7	Joint	Nitrile NBR	
8	Rondelle clipsée	Laiton	
9	Bague fendue	Laiton	
10	Ecrou de serrage	Laiton	

Emballage

DN	Carton	Quantité/carton
20	33 x 23 x 15 cm	21 pcs
25 PB	33 x 23 x 15 cm	18 pcs
25 GB	33 x 23 x 15 cm	16 pcs
32	33 x 23 x 15 cm	10 pcs
40	39 x 30 x 20 cm	12 pcs

Conseils de pose

Respecter strictement l'ordre des étapes et opérations indiquées sur la notice de pose du robinet

- Il est interdit de visser un robinet sur un collier déjà monté sur la canalisation. Risque de fissuration du laiton ou d'absence d'étanchéité en fonction du couple de serrage.
- Le serrage de la vis de blocage doit être effectué avec le plus grand soin. Risque de fissuration du laiton.

Composants de rechange

La jonction côté tupe PE est proposée en pièce de rechange (items 7 à 10 sur la page précédente).

DN	Référence
20	ECPE25D200
25	ECPE32D300
32	ECPE40D400
40	ECPE50D500

Voir la fiche : [Raccord KLIPS pour robinet NEXUS](#)